



GABARIT DE PERÇAGE

MTA COMAP

Avec barrette standard COMAP,
 prévoir mamelons COSTD00027 pour le perçage **A**

Consultez la notice de montage
 SPEEDY THERM :

Partagez ce gabarit :



(118) (160)

(65)

(80)

**1 mètre,
 dessus sol fini**

(95)

(320)

(20)

Axe de la lumière
 pour sortie des primaires
 directement du mur

(1865)

(1370)

(1220)

(1028)

(118)

(118)

(1000)

(160)

(160)

Silhouette de la platine MTA



(580)

OPTION SURBAU

(235)

(235)

(45)

Niveau 0, sol fini